



Worbla's **Transpa Art**

Najnowszym materiałem termoplastycznym z rodziny WORBLA.

Materiał stygnie stosunkowo szybko, ale można go podgrzewać dowolną ilość razy, dlatego zalecamy pracę nad mniejszymi fragmentami, a nie podgrzewanie całego arkusza na raz. W przypadku przegrzania, na powierzchni materiału pojawiają się bąbelki powietrza, a sam materiał częściowo traci przezroczystość.

Do kształtowania aktywnego materiału zalecamy wykorzystanie zwilżonej gąbki, lub miękkiej szczoteczki do zębów. Worbla's TranspaArt można stosować z formami do odlewów.

Produkt zagnieciony w kulkę nabiera mleczej barwy w związku z czym możliwe jest tworzenie podświetlanych kamieni i innych podobnych elementów, jednak nie będą one w 100% przezroczyste.

Worbla's TranspaArt może być malowany za pomocą farb w sprayu, a także stosowany z foliami używanymi przy tuningu samochodów np. w celu zmiany koloru przezroczystego materiału. W przypadku zastosowania folii na powierzchni materiału, przed ponowną aktywacją (podgrzaniem WTA) folię należy usunąć. Powstałe w trakcie obróbki nierówności można zamaskować używając przezroczystego lakieru do paznokci. Jeśli jedna warstwa materiału jest niewystarczająca, lub zaistnieje potrzeba połączenia jednego lub kilku elementów z WTA zalecamy stosowanie przezroczystego kleju typu Super Glue, Kropelka i podobnych. Gorąco zachęcamy do zapoznania się również z materiałami instruktażowymi które można znaleźć w Internecie pod adresem <http://goo.gl/5hp7PB>

Ul. Rzeźnicza 2
43-300 Bielsko-Biała
tel. 604 - 479 - 402

www.coscon.pl

fb: cosconshop
email: sklep@coscon.pl

